


Vanjsko osvjetljenje

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
---------------	----------------

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Osvijetljeno polje [mm]	50 x 50
Dizajn	pozadinsko svjetlo
Način rada	Neprekidno svjetlo ili impulsni rad

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-10...10
Radni napon [V]	24 DC
Potrošnja struje [mA]	< 205
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	617

Ulazi

Okidač	5...24 V
--------	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-10...50
Zaštita	IP 54



Vanjsko osvjetljenje

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Zaštita od pregrijavanja

da; (> 50 °C)

Testovi / odobrenja

Fotobiološka sigurnost

skupina izuzetaka; (EN 62471)

MTTF

[godina]

308

Mehanički podaci

Težina

[g]

264,4

Dimenzije

[mm]

105 x 81 x 9,8

Materijali

Aluminij

Optički materijal

Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Stanje osvjetljenja

1 x LED, Žuto

Pogon

1 x LED, Zeleno

Previsoka temperatura / preopterećenje

1 x LED, Crveno

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.


Električni priključak

Kabel: 0,30 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



1	L +
3	L -
4	Okidač
Boje žica :	
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo