




Vanjsko osvjjetljenje

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
---------------	---------------------

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Osvijetljeno polje [mm]	50 x 50
Dizajn	pozadinsko svjetlo
Način rada	Neprekidno svjetlo ili impulsni rad

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-10...10
Radni napon [V]	24 DC
Potrošnja struje [mA]	< 325
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	875

Ulazi

Okidač	5...24 V
--------	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-10...50
Zaštita	IP 54



Vanjsko osvjjetljenje

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Zaštita od pregrijavanja	da; (> 50 °C)
--------------------------	---------------

Testovi / odobrenja

Fotobiološka sigurnost	skupina izuzetaka; (EN 62471)
MTTF [godina]	309

Mehanički podaci

Težina [g]	264,4
Dimenzije [mm]	105 x 81 x 9,8
Materijali	Aluminij
Optički materijal	Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Stanje osvjjetljenja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Previsoka temperatura / preopterećenje	1 x LED, Crveno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------


Električni priključak

Kabel: 0,30 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



1	L +
3	L -
4	Okidač
	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo