


Vanjsko osvjetljenje

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla

crvena lampica

Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Osvijetljeno polje [mm]

100 x 100

Dizajn

pozadinsko svjetlo

Način rada

Neprekidno svjetlo ili impulsni rad

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]

-10...10

Radni napon [V]

24 DC

Potrošnja struje [mA]

< 410

Zaštitna klasa

III

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Vrsta svjetla

crvena lampica


Valna duljina [nm]

617



Vanjsko osvjetljenje

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US


Ulazi		
Okidač	5...24 V	
Izlazi		
Zaštita od preopterećenja	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita	IP 54	
Zaštita od pregrijavanja	da; (> 50 °C)	
Testovi / odobrenja		
Fotobiološka sigurnost	skupina izuzetaka; (EN 62471)	
MTTF	[godina]	292
Mehanički podaci		
Težina	[g]	450,1
Dimenzije	[mm]	155 x 133 x 9,8
Materijali	Aluminij	
Optički materijal	Staklo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Stanje osvjetljenja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Previsoka temperatura / preopterećenje	1 x LED, Crveno
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno		
		



Vanjsko osvjetljenje

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Priključak



1	L +
3	L -
4	Okidač
Boje žica :	
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo