




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O7E-HPKG/0,20M/AS



Prijemnik u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	10; ((24 V))
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	0...1,5
Prilagodljivo područje	ne
Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O7E-HPKG/0,20M/AS

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	1312
Mehanički podaci		
Težina	[g]	14,3
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materijali		PA
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Opaske		UL - potreban izvor klase 2
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²		
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: jednokratno postavljanje		
		
Priključak		
