


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O7S-OOKG/0,20M/AS



Odašiljač u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	633

Izlazi

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
---------------------------------	------

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	0...1,5
Prilagodljivo područje	ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	90
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	1899



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O7S-00KG/0,20M/AS

Mehanički podaci

Težina	[g]	14,2
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materijali		PA
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------


Opaske

Opaske	UL - potreban izvor klase 2
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: jednokratno postavljanje



Priključak

