




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O4S-00KG/2M



- 1 Kod uporabe vijka za učvršćivanje M5, okretajni moment privlačenja max. 2 Nm
2 Izlaz svjetlosti



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	20
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	624



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O4S-OOKG/2M

Izlazi		
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg [m]		0...80
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]		2400
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-25...60
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [godina]		616
Mehanički podaci		
Težina [g]		205
Kućište		Kvadratno
Dimenzije [mm]		74,4 x 27 x 63,8
Materijali		kućište: PA; čeonni okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPE
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O4S-00KG/2M

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²


Priključak



BN = Boje žica :
 Smeđe
BU = Plavo

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreserviefaktor