


O4S200



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O4S-OOKG/US100



- 1 Kod uporabe vijka za učvršćivanje M5, okretajni moment privlačenja max. 2 Nm
2 Izlaz svjetlosti



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje	[mA]	20
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	624

Izlazi

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


O4S-OOKG/US100

Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	predajnik	
Doseg [m]	0...50	
Prilagodljivo područje	ne	
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	1000	
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...60	
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [godina]	760	
Mehanički podaci		
Težina [g]	116,5	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	74,4 x 27 x 63,8	
Materijali	kućište: PA; čeonik okvir: Plemeniti čelik; prozor LED: Računalo	
Optički materijal	PMMA	
Poravnanje optike	bočna optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


O4S-OOKG/US100

Priključak



dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor