


O5E51A



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O5E-FPKG/US100/3D



1 Tipke za programiranje



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC; (kod primjene izvan opasnog područja: 10...36)
Potrošnja struje	[mA]	11
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O5E-FPKG/US100/3D

Vrsta svjetla	crvena lampica	
Izlazi		
Električna izvedba	PNP	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100; (kod primjene izvan opasnog područja: 200)	
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	prijamnik	
Doseg [m]	< 25	
Prilagodljivo područje	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-10...50	
Napomena o temperaturi okoline	kod primjene izvan opasnog područja: -25...60 °C	
Zaštita	IP 65	
Testovi / odobrenja		
Oznaka ATEX	 II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X	
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [godina]	801	
Mehanički podaci		
Težina [g]	336	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	105 x 30 x 62	
Materijali	kućište: PA; čeonni okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPU; Zaštitni nosač: Plemeniti čelik	
Optički materijal	PMMA	
Poravnanje optike	bočna optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Funkcija učenja	da	
Elektronska brava	da	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

O5E51A



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


O5E-FPKG/US100/3D

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O5E-FPKG/US100/3D

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

