


O5S700



Predajnik laserskog senzora blokade

O5SLOOKG/US100



- 1 Kod uporabe vijka za učvršćivanje M5, okretajni moment privlačenja max. 2 Nm
2 Izlaz svjetlosti



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Klasa laserske zaštite	1
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	13
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	655

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 60
Prilagodljivo područje		ne



Predajnik laserskog senzora blokade

O5SLOOKG/US100

Maks. promjer osvjetljenog mjesta [mm]	150
--	-----

Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
---	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-10...60
--------------------------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Klasa laserske zaštite	1
------------------------	---

Napomena o laserskoj zaštiti	Oprez:	Laserska svjetlost
	laserski razred:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Usklađeno s 21 CFR 1040 osim otklona prema Laserskoj napomeni br. 50, datum lipanj 2007.

MTTF [godina]	1038
---------------	------

Mehanički podaci

Težina [g]	67
------------	----

Kućište	Kvadratno
---------	-----------

Dimenzije [mm]	56 x 18,2 x 46,8
----------------	------------------

Materijali	kućište: PA; čeonik okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPU
------------	--

Optički materijal	PMMA
-------------------	------

Poravnanje optike	bočna optika
-------------------	--------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
--------	---

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Predajnik laserskog senzora blokade

O5SLOOKG/US100

Priključak

