


O5S200



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O5S-00KG/US100



- 1 Kod uporabe vijka za učvršćivanje M5, okretajni moment privlačenja max. 2 Nm
2 Izlaz svjetlosti



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	20
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	624

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	500



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O5S-OOKG/US100

Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
--	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	760

Mehanički podaci

Težina [g]	60,5
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materijali	kućište: PA; čeonik okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPE
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Opaske


Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

