




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6E-CPKG/AS/4P



- 1: prekidač za funkciju izlaza
2: Potenciometar osjetljivost
3: Napad svjetla



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućiste		Kvadratno
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	7; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Zaštita obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	633
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		dopunsko
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	0,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Maks. struja propuštanja	[mA]	0,1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6E-CPKG/AS/4P

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	< 10
Prilagodljivo područje	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-10...60
Zaštita	IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	1273
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL E009

Mehanički podaci

Težina [g]	15,7
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	46 x 13 x 21
Materijali	kućiste: ABS; PPSU
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika
Materijal za brtvljenje	EPDM
Zakretni moment pritezanja [Nm]	0,5; (Vijci)

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak


Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: metalno, obloženo; Brtva: EPDM



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


O6E-CPKG/AS/4P

Priključak



dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka



x: rastojanje [mm]

y: čimbenik prekomjernog povećanja