


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6S-OOKG/0,30m/US



1 Izlaz svjetlosti



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	11; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	633

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 10
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	300
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	2600
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	E013



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6S-00KG/0,30m/US

Mehanički podaci		
Težina	[g]	32,4
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materijali		kućište: ABS; PPSU; Brtva: EPDM
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	0,5

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske	
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.


Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6S-00KG/0,30m/US

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka



x: rastojanje [mm]

y: čimbenik prekomjernog povećanja