




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6S-OOKG/AS/4P



1: Izlaz svjetlosti



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla	crvena lampica	
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	11; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	633
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	predajnik	
Doseg	[m]	< 10
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	300
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita	IP 65; IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	2600



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6S-OOKG/AS/4P

Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	E002
----------------	-------------------	------

Mehanički podaci

Težina	[g]	17,6
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materijali		kućište: ABS; PPSU
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Materijal za brtvljenje		EPDM
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	0,5

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Opaske


Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, obloženo; Brtva: EPDM



Priključak



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6S-00KG/AS/4P

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka



x: rastojanje [mm]

y: čimbenik prekomjernog povećanja