




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6SIOOKG/AS/4P



1: Izlaz svjetlosti



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo	
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	11; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	850
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	predajnik	
Doseg	[m]	< 15
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	460
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	2920



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6SIOOKG/AS/4P

Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	E002
----------------	-------------------	------

Mehanički podaci

Težina	[g]	17,7
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materijali		kućište: ABS; PPSU
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Materijal za brtvljenje		EPDM
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	0,5

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Opaske


Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: metalno, obloženo; Brtva: EPDM



Priključak



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6SIOOKG/AS/4P

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

