




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O8S-OOKG/0,30M/AS/4P



1 slika (primjer)



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	12; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	633
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 3
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	200
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O8S-OOKG/0,30M/AS/4P

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	2942
Odobrenje UL-a	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napajanje napona	Limited Voltage/Current
	Broj odobrenja UL	E026
	Broj datoteke UL	E174191
Mehanički podaci		
Težina	[g]	21
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materijali		kućište: ABS; nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 0,3 m, PVC, crno, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm²		
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A		
		

Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O8S-00KG/0,30M/AS/4P

Priključak**dijagrami i grafikoni**

graf normiranog dobitka



x: rastojanje [mm]

y: čimbenik prekomjernog povećanja