

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FKOA/T

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OA0102

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 odabirna sklopka i potencijometar ispod poklopca
Prijemnik u gornjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	3,5
Zaštitna klasa		II
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	relej
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Opteretivost kontakta	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FKOA/T

Osigurano protiv kratkog spoja	ne	
Zaštita od preopterećenja	ne	
Vremenska funkcija	[s]	0,5...10
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	prijamnik	
Doseg	[m]	25...50; (ovisno o odašiljaču)
Prilagodljivo područje	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita	IP 65	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,304
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije	[mm]	90 x 30 x 70
Materijali	PPO izmijenjeno	
Optički materijal	PMMA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Radni elementi	Odgodu uključenja ili odgodu isključenja moguće odabrati preko kliznog prekidača	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20514	
	izvijač	
Opaske		
Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FKOA/T

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska prirubnica: M16 X 1,5

Priključak



Uputa : minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A brzodjelujuće

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

