


Senzor difuzne refleksije

OAT-FKOA/T

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 odabirna sklopka i potenciometar ispod poklopca
 Prijemnik u gornjoj optici
 Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	2
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Električna izvedba		relej
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Opteretivost kontakta		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	10
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	10
Zaštita od kratkog spoja		ne



Senzor difuzne refleksije

OAT-FKOA/T

Zaštita od preopterećenja	ne
Vremenska funkcija [s]	0,5...2 (0,15...3)

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	5...1500; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivo područje	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	90 x 30 x 70
Materijali	PPO izmijenjeno
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Radni elementi	Odgodu uključenja ili odgodu isključenja moguće odabrati preko kliznog prekidača	

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač izvijač
-------------------	-------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²

Priključak

