


Retroreflektivni senzor

OAP-FKOA/VRG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OA0106

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 odabirna sklopka i potenciometar ispod poklopca
 Prijemnik u gornjoj optici
 Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filter za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	2
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	relej
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Opteretivost kontakta	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Retroreflektivni senzor

OAP-FKOA/VRG

Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	10
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	10
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne

Domet nadzora

Doseg	[m]	< 8
Prilagodljivo područje		da
Dostupan filter polarizacije		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	90 x 30 x 70
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač izvijač
-------------------	--	-------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²

Priključak

