




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FKOA/O.MONTZU

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OA0102
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 odabirna sklopka i potenciometar ispod poklopca
Prijemnik u gornjoj optici



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo	
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	3,5
Zaštitna klasa		II
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Električna izvedba	relej	



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FKOA/O.MONTZU

Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Opteretivost kontakta	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frekvencija prekapćanja AC [Hz]	10
Frekvencija prekapćanja DC [Hz]	10
Osigurano protiv kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora	
Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	25...50; (ovisno o odašiljaču)
Prilagodljivo područje	da

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF [godina]	271	

Mehanički podaci	
Težina [g]	165
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	90 x 30 x 70
Materijali	PPO izmijenjeno
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Električni priključak	
Potrebna zaštita	minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće

Opaske	
Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja	1 kom.


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FKOA/O.MONTZU

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska prirubnica: M16 X 1,5

Priključak



Uputa : minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A brzodjelujuće

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

