


Retroreflektivni senzor

OAP-FKOA/LS500L



1 odabirna sklopka i potenciometar ispod poklopca

Značajke proizvoda

Kućište

Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo

filtrar za polarizaciju

Načelo funkcije

Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Frekvencija AC [Hz]

47...63

Radni napon [V]

20...250 AC/DC

Maks. potrošnja struje [VA]

3,5

Zaštitna klasa

II

Izlazi

Električna izvedba

releј

Izlazna funkcija

osvijetljeni/zamračeni način; (programabilno)

Opteretivost kontakta

250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Frekvencija prekapčanja AC [Hz]

10

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]

10

Zaštita od kratkog spoja

ne

Zaštita od preopterećenja

ne

Domet nadzora

Doseg na retroreflektor [m]

8; (Retroreflektor Ø 80 E20005)



Retroreflektivni senzor

OAP-FKOA/LS500L

Prilagodljivo područje	da
Dostupan filter polarizacije	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65

Mehanički podaci

Težina [g]	362,874
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	90 x 30 x 70
Materijali	PBT
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač izvijač
-------------------	-------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A



Priključak

