




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAS-000A/LS500L/25M



1 odabirna sklopka i potenciometar ispod poklopca

Značajke proizvoda

Kućište

Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Frekvencija AC [Hz]

47...63

Radni napon [V]

20...250 AC/DC

Maks. potrošnja struje [VA]

3,5

Zaštitna klasa

II

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja

ne

Zaštita od preopterećenja

ne

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik

predajnik

Doseg [m]

25

Prilagodljivo područje

da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-25...60

Zaštita

IP 65



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAS-OOOA/LS500L/25M

Mehanički podaci

Težina	[g]	335,658
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	90 x 30 x 70
Materijali		PBT
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Crveno
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač izvijač
-------------------	-------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A



Priključak

