




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FPKG/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 odabirna sklopka i potencijometar ispod poklopca
Prijemnik u gornjoj optici

Značajke proizvoda		
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Posebno svojstvo	Izlaz provjere funkcije	
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 50
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba	PNP	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)	
Izlaz provjere funkcije	da	
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije	[mA]	10
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FPKG/US

Maks. opterećenje struje u dvostrukom načinu izlaza	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	300
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 50
Prilagodljivo područje		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	90 x 30 x 70
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač izvijač
-------------------	--	-------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A






Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FPKG/US

Priključak



2

Izlaz provjere funkcije