




Retroreflektivni senzor

OAP-FPKG/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O4P500

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 odabirna sklopka i potenciometar ispod poklopca
Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filtrar za polarizaciju; Izlaz provjere funkcije
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 50
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)



Retroreflektivni senzor

OAP-FPKG/US

Izlaz provjere funkcije		da
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA]		10
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		250
Maks. opterećenje struje u dvostrukom načinu izlaza [mA]		100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]		300
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg [m]	< 8; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje	da
Dostupan filter polarizacije	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Težina [g]	0,296
Kućište	Kvadratno
Materijali	PPO izmijenjeno
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač izvijač
-------------------	-------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A






Retroreflektivni senzor

OAP-FPKG/US

Priključak



2

Izlaz provjere funkcije