


Pojačalo optičkog vodiča

OBF-FPKG/T/TV=10MS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OB5011

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 pričvršćivanje na vodilicu DIN
2 regulacijske tipke

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Izlaz provjere funkcije
------------------	-------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	35; ((36 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Izlaz provjere funkcije	da
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V]	3,5



Pojačalo optičkog vodiča

OBF-FPKG/T/TV=10MS

Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije	[mA]	10
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	500
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Vremenska funkcija	[s]	> 0,01; (pričvršćeno)

Domet nadzora

Doseg	[m]	0...1,2; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)
Doseg opipa	[mm]	0...70; (Senzor difuzne refleksije)
Prilagodljivo područje		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	36 x 15 x 60
Materijali		\$3SGLWE

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	nesigurno područje	1 x LED, Crveno
	Pričuva	4 x LED, Zeleno

Opaske

Opaske	osvjetljenje odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za vlaknenu optiku prolazne zrake
	odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
	upapčanje tamno odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za vlaknenu optiku prolazne zrake
	odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
Količina pakiranja	1 kom.





Pojačalo optičkog vodiča

OBF-FPKG/T/TV=10MS

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Priključak



Ijubičasto

Izlaz provjere funkcije

Boje žica :

BK =

crno

BN =

Smeđe

BU =

Plavo

VT =

Ijubičasto