


Pojačalo optičkog vodiča

OBF-FPKG/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OBF507

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 pričvršćivanje na vodilicu DIN
2 regulacijske tipke

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Dizajn	za vlaknenu optiku s metalnim ovojem FE/FT-50
--------	---

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 35
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	500
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno



Pojačalo optičkog vodiča

OBF-FPKG/AS

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Doseg [m]	0...1; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)
Doseg opipa [mm]	0...150; (Senzor difuzne refleksije)
Prilagodljivo područje	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	36 x 15 x 60
Materijali	ABS
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	nesigurno područje	1 x LED, Crveno

Opaske

Opaske	osvjetljenje odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za vlaknenu optiku prolazne zrake
	odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
	ukapčanje tamno odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za vlaknenu optiku prolazne zrake
	odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A





Pojačalo optičkog vodiča

OBF-FPKG/AS

Priključak

