


Pojačalo optičkog vodiča

OBF-FPKG/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 pričvršćivanje na vodilicu DIN
2 regulacijske tipke

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Dizajn	za vlaknenu optiku s metalnim ovojem FE/FT-50
--------	---

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 35
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	500
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da



Pojačalo optičkog vodiča

OBF-FPKG/AS

Domet nadzora		
Doseg	[m]	0...1; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)
Doseg opipa	[mm]	0...150; (Senzor difuzne refleksije)
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	36 x 15 x 60
Materijali		ABS
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	nesigurno područje	1 x LED, Crveno
Opaske		
Opaske	osvjetljenje odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za vlaknenu optiku prolazne zrake	
	odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku	
	upapčanje tamno odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za vlaknenu optiku prolazne zrake	
	odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku	
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A		



Pojačalo optičkog vodiča

OBF-FPKG/AS

Priključak

