



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OCS-OOKG/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O5S500

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 20
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	670
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OCS-OOKG/US-100

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...60
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	49 x 15 x 42
Materijali		Tlačno lijevani cink
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Crveno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

