



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OCE-CPKG/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O5E500

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 15
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	dopunsko
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,9
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1500
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


OCE-CPKG/US-100

Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg [m]		< 20
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-40...60
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije [mm]		49 x 15 x 42
Materijali		Tlačno lijevani cink
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Funkcija	1 x LED, Žuto bljeskanje
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		izvijač
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OCE-CPKG/US-100

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

