


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-FPKG/2M



- 1 Tipke za programiranje
2 LED 4 x 90°



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	11
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	624

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programabilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora


Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	< 25
Tvorničke postavke	ukapčanje tamno
Prilagodljivo područje	da



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-FPKG/2M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	786
Mehanički podaci		
Težina	[g]	124,7
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Priključak		



Boje žica :

BK = crno

BN = Smeđe

BU = Plavo