


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HNKG/US



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	8
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	< 8
Prilagodljivo područje	ne

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 67; (u kombinaciji s odgovarajućim utikačem)

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HNKG/US

MTTF	[godina]	1320
------	----------	------

Mehanički podaci

Težina	[g]	14,7
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		kućište: ABS
Optički materijal		PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

