




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HPKG/US100



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Tip navoja
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	10
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	624
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivo područje		ne
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HPKG/US100

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	1067
Mehanički podaci		
Težina	[g]	49,7
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		
Priključak		
