




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-DPKG/6M




Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Tip navoja
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	10
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivo područje		ne
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-DPKG/6M

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	1112
Mehanički podaci		
Težina	[g]	255,8
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Priključak		



Boje žica :

BK = crno

BN = Smeđe

BU = Plavo



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-DPKG/6M

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

