


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-OOKG/US100



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	20
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	624

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 25
Prilagodljivo područje	ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	1000
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	629

Mehanički podaci

Težina [g]	62,3
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 72

**Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla**

OGS-OOKG/US100

Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; EPDM
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A

**Priključak**



dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

