




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-OOKG/2M



1 x LED 4 x 90°



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	20
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	624

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 25
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	1000
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	629


Mehanički podaci

Težina	[g]	125,1
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4

**Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla**

OGS-OOKG/2M

Oznaka navoja	M18 x 1	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; EPDM	
Optički materijal	PMMA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Priključak		



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
	Plavo