


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-000W/LS/CUBE

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno s navojem M18

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...60
Radni napon	[V]	20...250 AC
Potrošnja struje	[mA]	< 5
Zaštitna klasa		II; (double insulated)
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	633

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	800
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisija	Razred B



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-000W/LS/CUBE

Mehanički podaci		
Težina	[g]	59,5
Kućište		Kvadratno s navojem M18
Dimenzije	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Tlačno lijevani cink; PEI
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno

Električni priključak	
Potrebna zaštita	minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporna matica: 1


Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
-----------------------	--

Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Priključak

Uputa : minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće