




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-00KG/6M



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	15
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 20
Prilagodljivo područje	ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	800
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	755

Mehanički podaci


Težina [g]	245,8
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Oznaka navoja	M18 x 1



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-OOKG/6M

Materijali	kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM	
Optički materijal	PMMA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Priključak		



BN = Boje žica :
 BU = Smeđe
 Plavo



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-00KG/6M

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

