


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OEE-V/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OE0005

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010
Zaštitna klasa	III
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	950

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	< 1

Radni uvjeti


Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OEE-V/6M

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	49633
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M8 x 1
Oznaka navoja		M8 x 1
Materijali		Mjed niklovano
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Priključak		



WH = Boje žica :
 screen = Bijelo
 zaslon