


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFS-OOKG/US-100



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 25
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 4
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	700
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	1597

Mehanički podaci

Težina	[g]	35,5
--------	-----	------



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFS-OOKG/US-100

Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 74
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

