

Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFS-00KG/10M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OF5018

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 20
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 4
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	700
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci


Težina [g]	237
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 60



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFS-OOKG/10M

Oznaka navoja	M12 x 1	
Materijali	Mjed niklovano	
Optički materijal	PMMA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporučka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 10 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Priključak		



BN = Boje žica :
 BU = Smeđe
 Plavo