


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFS-00KG/4M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 20
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 4
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	700
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 60
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	Mjed niklovano
Optički materijal	PMMA


OF5068



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFS-00KG/4M

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Priključak		



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
	Plavo