


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFE-FPKG/4M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Kućište

Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon [V]

10...36 DC

Potrošnja struje [mA]

< 25

Zaštitna klasa

II

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Izlazna funkcija

osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]

2,5

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]

200

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]

400

Zaštita od kratkog spoja

da

Vrsta zaštite od kratkog spoja

impulsno

Zaštita od preopterećenja

da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik

prijamnik

Doseg [m]

< 4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-25...60

Zaštita

IP 67

Testovi / odobrenja

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Razred B

Mehanički podaci

Kućište

Tip navoja

Dimenzije [mm]

M12 x 1 / L = 60

Oznaka navoja

M12 x 1

Materijali



Mjed niklovano



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFE-FPKG/4M

Optički materijal	PMMA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporučka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 4 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Priključak		



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFE-FPKG/4M

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

