



## Senzor difuzne refleksije

OGT-HBOA/S/6m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

## Značajke proizvoda

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
| Kućište       | Tip navoja          |

## Primjena

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
|-----------------|---------------------------|

## Električni podaci

|                |      |                     |
|----------------|------|---------------------|
| Frekvencija AC | [Hz] | 47...63             |
| Radni napon    | [V]  | 20...90 AC/DC       |
| Zaštitna klasa |      | II                  |
| Vrsta svjetla  |      | Infracrveno svjetlo |
| Valna duljina  | [nm] | 880                 |

## Izlazi


|                                             |      |                       |
|---------------------------------------------|------|-----------------------|
| Izlazna funkcija                            |      | osvjetljenje          |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC    | [V]  | 9,5                   |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC    | [V]  | 9,5                   |
| Minimalno strujno opterećenje               | [mA] | 10                    |
| Maks. struja propuštanja                    | [mA] | 5                     |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC   | [mA] | 250                   |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC   | [mA] | 50                    |
| Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja | [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
| Frekvencija prekapčanja AC                  | [Hz] | 25                    |
| Frekvencija prekapčanja DC                  | [Hz] | 70                    |



## Senzor difuzne refleksije

OGT-HBOA/S/6m

|                              |                    |                                                       |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Zaštita od kratkog spoja     | ne                 |                                                       |
| Zaštita od preopterećenja    | ne                 |                                                       |
| Domet nadzora                |                    |                                                       |
| Doseg opipa                  | [mm]               | < 100; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
| Radni uvjeti                 |                    |                                                       |
| Temperatura okoline          | [°C]               | -25...80                                              |
| Zaštita                      | IP 67              |                                                       |
| Mehanički podaci             |                    |                                                       |
| Kućište                      | Tip navoja         |                                                       |
| Dimenzije                    | [mm]               | M18 x 1                                               |
| Oznaka navoja                | M18 x 1            |                                                       |
| Materijali                   | Mjed niklovano     |                                                       |
| Optički materijal            | Staklo             |                                                       |
| Prikazi / radni elementi     |                    |                                                       |
| Prikaz                       | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto                                         |
| Dodatna oprema               |                    |                                                       |
| Isporuka obuhvata            | zaporne matice: 2  |                                                       |
| Opaske                       |                    |                                                       |
| Količina pakiranja           | 1 kom.             |                                                       |
| Električni priključak        |                    |                                                       |
| Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |                    |                                                       |
| Priključak                   |                    |                                                       |



BN = Boje žica :  
 BU = Smeđe  
 Plavo