



## Retroreflektivni senzor

OGR-DPKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OG5106

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

## Značajke proizvoda

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
| Kućište       | Tip navoja          |

## Primjena

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
|-----------------|-------------------------|

## Električni podaci

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Radni napon [V]                | 10...55 DC          |
| Potrošnja struje [mA]          | 10; ((24 V))        |
| Zaštitna klasa                 | II                  |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da                  |
| Vrsta svjetla                  | Infracrveno svjetlo |
| Valna duljina [nm]             | 880                 |

## Izlazi

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Električna izvedba                             | PNP             |
| Izlazna funkcija                               | ukapčanje tamno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2,5             |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250             |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 160             |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da              |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno        |
| Zaštita od preopterećenja                      | da              |



## Retroreflektivni senzor

OGR-DPKG

| Domet nadzora                            |                    |                                   |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Doseg                                    | [m]                | < 3; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
| Radni uvjeti                             |                    |                                   |
| Temperatura okoline                      | [°C]               | -25...80                          |
| Zaštita                                  |                    | IP 67                             |
| Testovi / odobrenja                      |                    |                                   |
| EMC                                      | EN 60947-5-2       |                                   |
|                                          | EN 55011           | Razred B                          |
| Mehanički podaci                         |                    |                                   |
| Kućište                                  |                    | Tip navoja                        |
| Dimenzije                                | [mm]               | M18 x 1                           |
| Oznaka navoja                            |                    | M18 x 1                           |
| Materijali                               |                    | Mjed niklovano                    |
| Optički materijal                        |                    | Staklo                            |
| Prikazi / radni elementi                 |                    |                                   |
| Prikaz                                   | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto                     |
| Dodatna oprema                           |                    |                                   |
| Isporuka obuhvata                        |                    | zaporne matice: 2                 |
| Opaske                                   |                    |                                   |
| Količina pakiranja                       |                    | 1 kom.                            |
| Električni priključak                    |                    |                                   |
| Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |                    |                                   |
| Priključak                               |                    |                                   |



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno