

Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OGS700

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Klasa laserske zaštite	2
Kućiste	Tip navoja

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 17
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	675
Uobičajeni radni vijek [h]	50000

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 60
Prilagodljivo područje	ne
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm]	3
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	150



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
--	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
Klasa laserske zaštite		2
Napomena o laserskoj zaštiti	Oprez:	Laserska svjetlost
	radni učinak impulsa:	$\leq 2,2 \text{ mW}$
	Valna duljina:	675 nm
	Frekvencija:	2,2 kHz
	Duljina impulsa:	24 μs
	Ne gledajte izravno u svjetlost.	
	Izbjegavate izlaganje laserskom svjetlu.	
	laserski razred:	2
		EN 60825-1

Mehanički podaci

Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT
Optički materijal		PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
-------------------	--	-------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno





Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Priključak

