


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 taster
2 LED \$Justierhilfe

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Tip navoja

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti; Izlaz provjere funkcije
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 30
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	675


Izlazi

Električna izvedba		NPN
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Izlaz provjere funkcije		da
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije	[V]	3,5
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije	[mA]	10
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	500
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	prijamnik	
Doseg [m]	< 60	
Prilagodljivo područje	da	
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm]	3	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-10...50	
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište	Tip navoja	
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 72	
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT	
Optički materijal	PMMA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno		
		

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Priključak



2 Izlaz provjere funkcije

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

