

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-FPKG/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OG5096

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Kućiste

Tip navoja

Primjena

Posebno svojstvo

Izlaz provjere funkcije

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon [V] 10...36 DC

Potrošnja struje [mA] < 24

Zaštitna klasa II

Zaštita od obrnutog polariteta da

Izlazi

Električna izvedba PNP

Izlazna funkcija osvjetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5

Izlaz provjere funkcije da

Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V] 3,5

Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] 10

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200

Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 500

Zaštita od kratkog spoja da

Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno

Zaštita od preopterećenja da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik prijamnik



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-FPKG/US-100

Doseg	[m]	< 15
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		PBT
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

