



Retroreflektivni senzor

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Tip navoja

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 32
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba		NPN
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije	[V]	3,5
Maks. strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije	[mA]	10
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	500
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno



Retroreflektivni senzor

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Doseg [m]	< 2,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
-----------	-------------------------------------

Prilagodljivo područje	da
------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
---------	------------

Dimenzije [mm]	M18 x 1
----------------	---------

Oznaka navoja	M18 x 1
---------------	---------

Materijali	PBT
------------	-----

Optički materijal	PMMA
-------------------	------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

	Pogon	1 x LED, Zeleno
--	-------	-----------------

	Funkcija	1 x LED, Crveno
--	----------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno







Retroreflektivni senzor

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Priključak



2

Izlaz provjere funkcije