



## Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-00KG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OG5129

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

# No scale drawing available

### Značajke proizvoda

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
| Kućište       | Tip navoja          |

### Primjena

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti                   |
| Načelo funkcije  | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |

### Električni podaci

|                                |      |                     |
|--------------------------------|------|---------------------|
| Radni napon                    | [V]  | 10...36 DC          |
| Potrošnja struje               | [mA] | < 17                |
| Zaštitna klasa                 |      | II                  |
| Zaštita od obrnutog polariteta |      | da                  |
| Vrsta svjetla                  |      | Infracrveno svjetlo |
| Valna duljina                  | [nm] | 880                 |

### Izlazi

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Zaštita od kratkog spoja       | da       |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
| Zaštita od preopterećenja      | da       |

### Domet nadzora

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Predajnik / prijamnik  | predajnik |
| Doseg [m]              | < 12      |
| Prilagodljivo područje | ne        |

### Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...80 |
|---------------------|------|----------|



## Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-OOKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

|                          |                   |                 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Zaštita                  | IP 67             |                 |
| Testovi / odobrenja      |                   |                 |
| EMC                      | EN 60947-5-2      |                 |
| Mehanički podaci         |                   |                 |
| Kućište                  |                   | Tip navoja      |
| Dimenzije                | [mm]              | M18 x 1         |
| Oznaka navoja            |                   | M18 x 1         |
| Materijali               |                   | PBT             |
| Optički materijal        |                   | PMMA            |
| Prikazi / radni elementi |                   |                 |
| Prikaz                   | Pogon             | 1 x LED, Zeleno |
| Dodatna oprema           |                   |                 |
| Isporuka obuhvata        | zaporne matice: 2 |                 |
| Opaske                   |                   |                 |
| Količina pakiranja       | 1 kom.            |                 |
| Električni priključak    |                   |                 |

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



### Priključak

