

Retroreflektivni senzor

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100

Otkazani artikl

Alternativni artikli: OGP200 ili OGP201 ili OGP500

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla

crvena lampica

Kućiste

Tip navoja

Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti; filter za polarizaciju; Izlaz provjere funkcije

Načelo funkcije

Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...36 DC

Potrošnja struje

[mA]

< 32

Zaštitna klasa

II

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Vrsta svjetla

crvena lampica

Valna duljina

[nm]

660

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Izlazna funkcija

osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja DC

[V]

2,5

Izlaz provjere funkcije

da

Maks. naponski pad izlaza
provjere funkcije

[V]

3,5

Maks. strujno opterećenje za
izlaz provjere funkcije

[mA]

10

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja DC

[mA]

200

Frekvencija prekapčanja DC

[Hz]

500

Zaštita od kratkog spoja

da

Vrsta zaštite od kratkog spoja

impulsno



Retroreflektivni senzor

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Doseg [m]	< 3; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	262
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno





Retroreflektivni senzor

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100

Priključak



2

Izlaz provjere funkcije