



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


OGS-00KG/V4A/US-100

Otkazani artikal

Alternativni artikli: OGS200 + OGE200 ili OGS500 + OGE500

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Tip navoja

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 17
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 15
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	2000
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGS-OOKG/V4A/US-100

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište	Tip navoja	
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 60,5	
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT	
Optički materijal	PMMA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno		

Priključak

